

Termékinformációk

98 25 01 SLS

Csavarhúzó (Slim) PlusMinus Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Behajtóhegy PlusMinus profilsavarokhoz
- Használat elektromos komponensek, mint pl. biztosító automaták esetén
- Lecsökkentett átmérőjű pengeszigetelés mélyen lévő rugó- és csavarelemekhez
- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél



⚡ 1000 V ⚡

Általános

Cikkszám	98 25 01 SLS
EAN	4003773081050
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	55 g
Méret	187 x 28 x 30 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Méret	PZ/S 1
Pengehossz	80 mm
Fogantyúhossz	107 mm
Szigeteletlen pengehossz	15 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

Pozidriv® bejegyzett márkavédjegy European Ind. Serv. Ltd.



