

ZARGES

staande ladder met sporten

trap beide zijden, 2 x 6 sporten met profiel, balklengte 1,78 m, van aluminium

Artikelnummer: 203556



ZARGES Trapladder met sporten

Industriële uitvoering

staande ladder met sporten






- trap beide zijden
- 2 x 6 sporten met profiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 3 m
- balklengte 1,78 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging en klembeveiliging
- van aluminium
- gewicht 6 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie



Technische details

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| stijgtechniek | staande trap | sport-/dwarsverbinding | afgekant |
| laddertype | staande ladder met sporten | veiligheidsuitrusting ladder | spreidbeveiliging en klembeveiliging |
| materiaal | aluminium | veiligheidsbeugel | nee |
| gebruik | beide zijden | spreidbeveiliging | ja |
| lengte paal | 1,78 m | ladder uitvoering | tweedelig |
| werkhoogte | 3 m | ladder voor op de trap | nee |
| sporten aantal | 2 x 6 | uitvoering | Industrie |
| type trede/sport | sporten met profiel | norm | DIN EN 131 professioneel |
| diepte sport | 30 mm | garantie | 10 jaar |
| in-/uitklapbaar | ja | gewicht | 6 kg |
| verrijdbaar | nee | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149286 |  | vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm |
| 204801 |  | Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar |
| 520203 |  | gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel |
| 526758 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag |
| 528920 |  | afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE |