

ZARGES

escabeau industriel

XLstep S

accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), Hauteur 1,49 m, longueur de lisse 2,37 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 219731



ZARGES Escabeau industriel XLstep S

facile à transporter grâce à son faible poids






escabeau industriel

- accès à un côté
- 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- Hauteur 1,49 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,37 m
- connexion marches/lisse riveté
- application sûre grâce à étrier de sécurité et protection contre l'écartement
- équipé de bac
- En aluminium, lisses anodisé
- posé hauteur x largeur 2170 x 570 mm
- poids 9,1 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	escabeau industriel	connexion d'échelons/de longeron	riveté
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité et protection contre l'écartement
utilisation	à un côté	étrier de sécurité	non
Longueur de lisse	2,37 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur	1,49 m	équipement échelle	bac
hauteur de travail	3,5 m	bac	oui
nombre de marches	6	surface de longerons	anodisé
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	Pour escalier	non
profondeur des marches	80 mm	norme	DIN EN 131 professional
hauteur	2170 mm	garantie	10 années
largeur	570 mm	Poids	9,1 kg
rabattable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir