

RAU

armoire à tiroirs

Serie 7000

hauteur x largeur x profondeur 825 x 580 x 650 mm, 5 tiroir(s), verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, panneau en bois de hêtre massif avec huilage verni



RAU.



Numéro d'article: 231093



armoire à tiroirs




- hauteur x largeur x profondeur 825 x 580 x 650 mm
- 5 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x60 mm/1x90 mm/2x150 mm/1x270 mm
- structure en acier
- Avec poignée barre ErgoScript® avec revêtement de couleur aluminium et protection transparente et champ d'inscription
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %
- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- panneau en bois de hêtre massif avec huilage verni
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie



Détails techniques




type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire à tiroirs	surface de face avant	finition peinture époxy
matériau	acier	blocage d'extension	Blocage d'extension individuel
hauteur	825 mm	verrouillable	oui
largeur	580 mm	système de fermeture	serrure cylindrique à goupilles
profondeur	650 mm	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	5 pièce	champ d'inscription	oui
nombre x hauteur tiroirs	1x60 mm/1x90 mm/2x150 mm/1x270 mm	poignée	poignée barre sur toute la largeur
capacité de charge de tiroir	100 kg	roulant	non
hauteur utile de tiroir (détaillé)	hauteur frontale - 15 mm	exécution surface d'appui	Tablette en bois
largeur utile du tiroir	490 mm	matériau de plaque	bois de hêtre massif
profondeur utile du tiroir	560 mm	surface de plaque	avec huilage verni
équipement armoire	tiroirs	épaisseur de panneau	25 mm
glissière tiroir	roulements à rouleaux à escamotage automatique	livraison	livré monté
extension tiroir	90 %	garantie	5 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	68 kg
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010		

Accessoires

231162		Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 60 - 90 mm, hauteur x largeur x profondeur 47 x 490 x 560 mm
231163		Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 150 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 490 x 560 mm
231164		Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 180 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 150 x 490 x 560 mm

Cela s'adapte aussi ...

158965		balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g
184197		Tapis individuel revêtement de sol industriel, hauteur x longueur x largeur 13 x 900 x 600 mm, En caoutchouc avec surface à picots coloris noir, contribue à soulager le dos et les jambes

195726		étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
217101		cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation
530330		tabouret, assise hauteur 540 - 720 mm, revêtement en similicuir en bleu, structure en aluminium, piètement avec roulettes