

Hymer échelle pour rayonnages à suspension 8612

longueur de lisse 4,65 m, pour hauteur maximale de 4,41 m, 18 à profilés antidérapants, avec 2 crochets de suspension pour diamètre de tube 30 mm, en aluminium

Numéro d'article: 231299



échelle pour rayonnages à suspension

- Convient pour entrepôt et atelier
- longueur de lisse 4,65 m
- hauteur 3,87 m
- hauteur de portée 5,87 m
- pour hauteur maximale de 4,41 m
- 18 à profilés antidérapants
- marches largeur x profondeur 370 x 80 mm
- avec 2 crochets de suspension pour diamètre de tube 30 mm
- largeur 425 mm
- connexion échelons/lisse serti
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 11,8 kg

- consignes de sécurité : utilisation de l'échelle autorisée uniquement à l'état suspendu
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	échelle à accrocher pour rayonnage	profondeur des marches	80 mm
type d'échelle	échelle pour rayonnages à suspension	largeur	425 mm
convient pour (secteurs)	entrepôt et atelier	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	soubassement	pieds d'échelle amovibles
utilisation	à un côté	nombre crochets de suspension	2 pièce
longueur de longeron	4,65 m	pour diamètre de tube	30 mm
hauteur	3,87 m	Pour escalier	non
	5,87 m	rabattable	oui
pour hauteur verticale jusqu'à	4,41 m	roulant	non
nombre de marches	18	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
type de marche/d'échelon	à profilés antidérapants	garantie	10 années
largeur de marche	370 mm	Poids	11,8 kg

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE