

Hansa LED-werkpleklamp Delight



LED, lamp niet vervangbaar, energie-efficiëntieklasse E, gewogen energieverbruik 14 kWh / 1.000 h, in 5 stappen dimbaar, met memoryfunctie, kop en arm kantelbaar, uitlading 740 mm, opstelling met standvoet, voet Ø 180 mm, van aluminium en staal in zilverkleurig



Artikelnummer: 240003

LED-werkpleklamp

- LED, lamp niet vervangbaar
- energie-efficiëntieklasse E, gewogen energieverbruik 14 kWh / 1.000 h
- in 5 stappen dimbaar, met memoryfunctie
- lampenkop met antiverblindingscherm voor zachte, homogene lichtverdeling
- kop en arm kantelbaar, uitlading 740 mm
- opstelling met standvoet, voet Ø 180 mm
- van aluminium en staal in zilverkleurig

Technische details

kantoorhulp	branden	lamp functie	in 5 stappen dimbaar, met memoryfunctie
type lamp	LED-werkpleklamp	dimbaar	in 5 trappen dimbaar
opstelling	standvoet	lampkop uitrusting	antiverblindingscherm
armlengte	470 mm	lamparm functie	kop en arm kantelbaar
arm kantelbaar	ja	draaibaar	nee

type lamp	LED	uitlading	740 mm
lampkleur	neutraalwit	hoogte	570 mm
kleurtemperatuur	4000 kelvin	materiaal	aluminium/staal
verlichtingssterkte	2436	lengte lampkop	405 mm
lichtstroom	1120	breedte lampkop	46 mm
energie-efficiëntieklasse	E	lampenvoet ø	180 mm
gewogen energieverbruik	14 kWh / 1.000 h	spanningsvoorzorging	
led	ja	kleur	zilverkleurig
vermogen lamp	13,5 W	WEEE-registratienummer	DE87155287
lichtrendement	60 lumen / watt	WEEE-apparaatsort	lampen cat. 3
lamp vervangbaar	niet vervangbaar	merk volgens EAR-registers	Hansa
brandduur	20000 h	gewicht	2,086 kg
kleurweergave-index (Ra)	>90		

Dit past ook bij ...

218292		kliklijst, moeilijk ontvlambaar conform B1, hoogte x breedte x diepte 327 x 240 x 12 mm, formaat DIN A4, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig, profieldikte 25 mm
219520		kunstplant bamboe, hoogte 1200 mm, plant van polyester, stam van hout, pot van kunststof in zwart
229958		whiteboard, hoogte x breedte 600 x 900 mm, bordoppervlak met emaille- en antimicrobiële zilverionencoating - hoogwaardigste variant, gemakkelijk te reinigen en krasvast, elimineert bacteriën, aanbevolen bij zwaar en intensief gebruik, oppervlak: magnetisch, beschrijfbaar en droog afneembaar, bord in wit, uitrusting: opbergbak, met praktische afleglijst, frame van aluminium geëloxeerd
236155		plantenzuil, vorm rond met gebogen silhouet, van polyethyleen in lijkt op RAL9003 signaalwit, hoogte x diameter 900 x 510 mm, capaciteit 35 l