

Casco zwenkwiel met centrale rem

draagvermogen 180 kg, diameter x breedte 80 x 30 mm, naaf lengte 47 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met zwenklager, centrale rem, velg van aluminium, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243644



zwenkwiel met centrale rem

- draagvermogen 180 kg
- diameter x breedte 80 x 30 mm
- naaf lengte 47 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met zwenklager
- schroefgatafstand 80/75x60/55/48 mm
- centrale rem
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	staal
roltype	transportapparaatwielen	rem	centrale rem
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	180 kg	lengte naaf	47 mm

banden	Polyurethaan	wielbreedte	30 mm
diameter wiel	80 mm	afstand schroefgat	80/75x60/55/48 mm
materiaal velg	aluminium	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	zwenklager	gewicht	1,81 kg
bevestigingselement	plaat		