

dolly

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 615 x 415 mm,
platform open, platform van
kunststof, met afrolrand, constructie
in blauw, 4 zwenkwielen, met TPE-
banden



Artikelnummer: 244056

dolly

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 615 x 415 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- platform van kunststof, met afrolrand
- constructie in blauw
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	dolly	platform uitrusting	afrolrand
type roller	dolly	kleur	blauw
draagvermogen	250 kg	stuurstang	nee
euronorm	ja	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte laadvlak	615 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	415 mm	wiel-Ø	100 mm
platform	open	gewicht	3,5 kg
materiaal platform	kunststof		

