

Treston stellingbak

hoogte x breedte x diepte 82 x 186 x 400 mm, van polypropyleen, in rood

VE 15 stuks

Artikelnummer: 272119



TRESTON

stellingbak


- geschikt voor alle traditionele omloopstellingen, kasten en industriële werkplekken
- hoogte x breedte x diepte 82 x 186 x 400 mm
- van polypropyleen
- in rood
- legbord binnen gewelfd
- Gelijke breedten stapelbaar
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +75 °C
- bestendig tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen
- inhoud levering: inclusief etiketten met etiketbeschermer
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| baktype | stellingbak | stapelbaar | ja |
| geschikt voor (product/materiaal) | omloopstellingen, kasten, werktafels | nestbaar | nee |
| euronorm | nee | geschikt voor levensmiddelen | nee |
| hoogte | 82 mm | vloerconstructie | binnen gewelfd |
| breedte | 186 mm | kleur | rood |
| diepte | 400 mm | temperatuurbestendigheid | -20 °C tot +75 °C |
| binnenhoogte | 70 mm | bestendigheid | tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen |
| binnenbreedte | 167 mm | inhoud levering | inclusief etiketten met |

| | | |
|----------------------|---------------|------------------|
| | | etiketbeschermer |
| binnendiepte | 357 mm | garantie 5 jaar |
| materiaal | polypropyleen | gewicht 6,3 kg |
| elektrisch geleidend | nee | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 521834 |  | dwarsverdeler, voor Bak voor kleine onderdelen, hoogte x breedte 82 x 186 mm, van Polystyreen in transparant |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203969 |  | tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden |
| 215728 |  | gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 80 mm |
| 221120 |  | poetsdoek, 1000 doeken, rollen lengte x diameter 300 m x 250 mm, papierkwaliteit gerecycled vlies, in oudroze |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 223712 |  | balpen, schrijfkleur zwart, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant |
| 242396 |  | poetsdoekrol in dispenser, 200 doekjes, lengte x breedte 300 x 250 mm, rollen lengte x breedte 60 m x 250 mm, voor het verwijderen van alle 300 mm geperforeerd, van gerecyclede cellulose, uitgerust met handgreep, bevestiging aan meegeleverde wandhouder mogelijk |
| 504734 |  | werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen |
| 529928 |  | lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 0,85 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |