

Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van kunststof, baan lengte
x breedte 1,5 m x 300 mm, asafstand
125 mm

Artikelnummer: 406195



Blume Förderanlagen Kunststof wieltjesbaan - balie-element

Recht

rollenbaan















- draagrol van kunststof
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 1,5 m x 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 125 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 375 mm en een breedte van maximaal 500 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	500 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	375 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	125 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	kunststof	framebreedte	20 mm
diameter rol	48 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	1,5 m	frameoppervlak	verzinkt




uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	300 mm	gewicht	10 kg
breedte	340 mm		

Gerelateerde Producten

126268		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
407267		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 125 mm
407733		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 125 mm
408088		doorvoer voor rollenbaan, wieldiameter 48 mm, baan lengte x breedte 1 m x 300 mm, asafstand 125 mm, met scharnieren en handgreep
414499		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
414502		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
428595		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428653		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428697		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428744		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428824		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429011		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429055		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429099		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

429168		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510321		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm