

## META magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 1850 x 752 x 304 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 440455



Das Lagersystem



## META Schroefstelling

### Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 752 x 304 mm
- veldlast 600 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel in lengte- en diepterichting
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in

RAL7035 lichtgrijs

- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

## Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	magazijnstelling	stelling uitrusting	legborden
stellingsysteem	schroefstelsysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
hoogte	1850 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	752 mm	stabiliteit / versterking / vers	lengte-/diepterichting
diepte	304 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	80 kg	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	600 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legborden / schappen aantal	6 stuks	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
vakbreedte	750 mm	levering	gedemonteerd
vakdiepte	300 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // veiligheidsrand	gewicht	15.449 kg

## Gerelateerde Producten

440648



legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

## Dit past ook bij ...

213052



tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

217213		<p>EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken</p>
227961		<p>aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart</p>
991798		<p>bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit</p>