

## poteaux de voirie

forme rond avec Tête pointue  
ronde, hauteur x diamètre 900 x 76  
mm, en acier avec finition époxy  
résistante aux chocs et aux rayures  
coloris blanc/rouge, réfléchissant,  
pliable et verrouillable, verrouillable  
avec serrure à cylindre, à cheviller

Numéro d'article: 532317



## Poteaux

poteaux de voirie






- forme rond avec Tête pointue ronde
- hauteur x diamètre 900 x 76 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris blanc/rouge, réfléchissant
- pliable et verrouillable
- verrouillable avec serrure à cylindre
- à cheviller

## Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	verrouillable	oui
système de barrières	poteaux de voirie	système de fermeture	serrure à cylindre
forme	rond	matériau	acier
hauteur	900 mm	surface	finition peinture époxy
diamètre	76 mm	couleur	blanc/rouge

forme de tête	Tête pointue ronde	type de surface	réfléchissant
rabattable	oui	exécution montant	pliable et verrouillable
fonction automatique	non	exécution couleur	blanc/rouge
type de fixation	à cheviller	Poids	5,52 kg

## Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu