



[Zum Produkt](#)

[Datenblatt](#)



thermoport[®] K 2x6000 D-FLAT unb&b-orang

Die festverbundene beheizte und neutrale Speisentransport-Box mit montierten Rollen.

Die stapelbaren Frontlader mit zuheizbarer, gradgenauer und leistungsstarker Umluftheizung (digital steuerbar) und ohne Heizung, dienen zum sicheren Transport sowie Warm- und Kalthalten von Speisen im GN-System. Die mobile Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates[®], in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturgeräten im Vakuum mit dem vaculid[®]-Deckel. Zusätzliche Kühloption mit Einschub von GN 1/1 Kühlpellets möglich, durch reinen Umluftbetrieb wird die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum verteilt. Durch den Isosteg kann der Innenraum in einen Warm- und Kaltbereich aufgeteilt werden.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

TECHNISCHE MERKMALE

thermoport® K 2x6000 D-FLAT unb&b-orang



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	766 x 790 x 1280 mm
Material	Polypropylen
Gewicht	55 kg
Anschlusswert	500 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2.000 mm
Heizbereich	+20°C bis +85°C
Fassungsvermögen	208 L
Auflagesickenpaare	2 x 12
Auflageabstand	36 mm
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Umgebungstemperatur	-20°C bis +100°C bis 90 °C mit ausgebauter
Spülmaschinentauglich	Heizung

Bestellnummer 85 02 08 25

VORTEILE

Leichter, robuster, porenfreier Kunststoff, doppelwandig und dichtverschweißt.

Hervorragend isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.

Gleichmäßige Wärmeverteilung auch voll bestückt.

Ergonomische, einklappbare Griffe und hochwertige Bügelverschlüsse.

Für den Betrieb im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4).

Austauschbare Bodenschutzschienen.

Herausnehmbares Heizelement, aushängbare Tür, schnelle und einfache Reinigung.

Ohne Heizung spülmaschinentauglich bis +90 °C und strahlwassergeschützt (IPX5).