

Tensiomètre PC-BMG 3019

- mesure de tension artérielle et du pouls entièrement automatique, précise et rapide au bras
- utilisation facile
- affichage LCD grand format facile à lire
- manipulation facile grâce aux larges touches de contrôle
- classement des valeurs mesurées selon le système de classification de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
- plage de mesure de la tension artérielle: Sys: 60 - 260 / Dia: 40 - 199 mmHg
- plage de mesure du pouls: 40 - 180 coups/min.
- 3 valeurs affichées (systole, diastole, Puls)
- détection de l'arythmie (rythme cardiaque irrégulier)
- 2x 60 espace mémoire, idéal pour jusqu'à 2 personnes
- calcul de la moyenne des 3 dernières valeurs, idéal pour le contrôle de d'une mesure de longue durée
- affichage de la date et de l'heure
- brassard extra long pour tours de bras de 300 à 420 mm
- signal acoustique au début et à la fin d'une mesure
- s'éteint automatiquement (après 1 min. d'inactivité), allonge la durée de vie des batteries
- indicateur de changement de piles
- alimentation par piles: 4x 1,5 V (AA) - piles non incluses
- certifié selon EN1060/MDD/CE 0197



Tensiomètre PC-BMG 3019

Produit	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Tensiomètre PC-BMG 3019	blanc / noir		330190	97000005