




Einseitig besteigbare Podestleiter aus Aluminium



Beidseitig besteigbare Podestleiter aus Aluminium



Podest-Leitern aus Aluminium, fahrbar

- **zertifiziert nach EN 131, BGI 637, BGI 694 und BGV-D 36**
- korrosions- und witterungsbeständige Aluminiumversion mit hoher Festigkeit
- schlanke Standbreite, ideal zum dichten Heranfahren und Arbeiten an Regalen, mehr Bewegungsfreiheit im Gang
- 4 Lenkrollen (D=125 mm), automatisch einfedernd bei Benutzung, 2 davon mit Feststellbremsen
- Aluminium Plattformgeländer Ø 40 mm mit integrierter Knieleiste, Höhe 1000 mm
- Podestgröße 600 x 700 mm
- Stufentiefe 175 mm
- Versand erfolgt im teilmontierten Zustand inkl. Montageanleitung, zur schnellen Montage vor Ort

i Hinweis: ab einer Podesthöhe von 1,0 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich.

einseitig besteigbare Podestleitern						
Arbeitshöhe A [m]	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
Standhöhe B [m]	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
Anzahl Stufen	3	4	5	6	7	8
Gewicht [kg]	30,0	33,4	36,8	40,2	51,4	62,8
Bestellnummer	137-677-J9	137-678-J9	137-679-J9	137-680-J9	137-681-J9	137-682-J9


beidseitig besteigbare Podestleitern						
Arbeitshöhe A [m]	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
Standhöhe B [m]	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
Anzahl Stufen	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gewicht [kg]	31,6	36,8	42,4	47,8	52,8	58,4
Bestellnummer	137-723-J9	137-724-J9	137-726-J9	137-727-J9	137-728-J9	137-729-J9

ZUBEHÖR

Handlauf aus Aluminium

für rechte und linke Podestseite - bei beidseitiger Verwendung werden also 2 entsprechende Handläufe benötigt (Bestellnummern gelten für ein- und beidseitig besteigbare Podestleitern).


	Bestellnummer Handlauf rechts/links	
für 3 oder 4 Stufen	192-104-J9	
für 5 oder 6 Stufen	192-106-J9	
für 7 oder 8 Stufen	192-108-J9	



Stufen-Stehleiter mit großer Standplattform

■ erfüllt die Vorgaben der BGV D 36 und BGI 637

- einseitig besteigbare Alu-Stehleiter inklusive 2 Handläufen
- extra hoher, ergonomischer Sicherheitsbügel für freihändiges, rückschonendes Arbeiten
- profilierte, 80 mm tiefe Stufen, die fest mit den Holmen verbördelt sind, für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- integrierte Ablageschale zur Werkzeugablage
- inklusive 2 montierten Fahrrollen für den einfachen und sicheren Transport
- rutschsichere Fußstopfen für mehr Standsicherheit
- klappbar



Arbeitshöhe A [m]	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
Standhöhe B [m]	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
Leiterlänge C [m]	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
Anzahl Stufen	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht [kg]	18,5	20,0	21,0	22,0	23,5	26,0	29,0
Breite Außen [mm]	580	580	580	580	580	580	580
Bestellnummer	209-566-J9	209-567-J9	209-568-J9	209-569-J9	209-570-J9	209-571-J9	209-572-J9