

# Hebel-Schneidemaschine 567



- Hochwertige Schneidemaschine für den gewerblichen Einsatz
- Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch
- Robuster Handgriff mit ausgeprägter Schutz Nase
- Geschraubtes, geschliffenes Obermesser
- Geschraubtes, geschliffenes Untermesser
- Hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen
- Stabiler Messerrücken aus Vollstahl
- Zuverlässige Sicherheitsautomatik
- Arretierbare Bügelpressung
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala
- Verstellbarer Metall-Rückanschlag mit Schraubbefestigung
- Herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm
- DAHLE 567 mit Papiermesser


Artikelnummer: 00567-21404

EAN: 4007885005676


Produktname	Schnittlänge mm	DIN	Schnitthöhe mm	Schnittleistung A4 70 g/qm Blatt	Tischgröße Außenmaße mm	Gewicht netto kg	Ausstattungsmerkmale
567	550	A3	3,5	35	600 x 365	14,7	Papiermesser



Gewerblicher Einsatz:  
Kontinuierlich zu Höchstleistungen bereit.



Schnittlänge 550 mm



Schnitthöhe 3,5 mm



Schnitthöhe 35 Blatt



Tischgröße Außenmaß 600 x 365 mm



GS DGVV geprüft



Ausgereifte Sicherheitsautomatik gibt zuverlässigen Schutz und freie Sicht auf die Schnittkante



Erweiterte Garantie von 5 Jahren (ausgenommen Verschleißteile)



German Engineering by Dahle


# Hebel-Schneidemaschine 567



Verstellbarer Metall-Rückanschlag mit Schraubbefestigung zur schnellen Formatfindung - auf beiden Winkelanlagen einsetzbar



Ausgereifte Sicherheitsautomatik gibt zuverlässigen Schutz und freie Sicht auf die Schnittkante



Herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm mit ausklappbaren Papierhaltern - zum Schneiden von Streifen gleicher Schnittbreite