

Cemo GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite
285 x 872 x 571 mm, Inhalt 100 l, Aus
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
in blau, Standfläche

Artikelnummer: 100567



Cemo GFK Großbehälter

GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 285 x 872 x 571 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 746 x 448 mm
- Inhalt 100 l
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in blau
- Wände geschlossen und mit glatten, nahtlosen Flächen
- Standfläche
- Umlaufender Griffband
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

Technische Details




| | | | |
|-------------|--------------|-------------------|----------------|
| Behältertyp | Großbehälter | Wand Ausführung | glatt, nahtlos |
| Euronorm | nein | Bodenkonstruktion | geschlossen |
| Form | konisch | stapelbar | nein |
| Inhalt | 100 l | faltbar | nein |

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Höhe | 285 mm | nestbar | ja |
| Länge | 872 mm | unterfahrbar | nein |
| Innenlänge | 795 mm | Unterbau | Standfläche |
| Breite | 571 mm | Einfahrbreite | 655 mm |
| Innenbreite | 498 mm | Griff | Umlaufender Griffband |
| Bodenlänge | 754 mm | Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C |
| Bodenlänge innen | 746 mm | Lebensmittelgeeignet | nein |
| Bodenbreite | 456 mm | Gefahrstoffeignung | aggressive Medien |
| Bodenbreite innen | 448 mm | Deckel | als Zubehör (nicht enthalten) |
| Material | GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) | Farbe | blau |
| Wandkonstruktion | geschlossen | Gewicht | 5 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 100591 |  | Fahrgestell, Für 100 l GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 754 x 456 mm, Höhe mit Behälter 458 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| 100599 |  | Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter mit 100 l Inhalt, Höhe 140 mm |
| 704138 |  | Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 100 l Inhalt, in grau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 240194 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz |
| 529930 |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium |