

## ZARGES Industrietreppe

Podest Höhe 3,75 m, 15 geriefte Stufen (inkl. Podest), Stufen Breite x Tiefe 800 x 175 mm, 60° Neigung, aus Aluminium, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Handlauf einseitig

Artikelnummer: 215167



## ZARGES Industrie-Treppe

Industrietreppe


- Podest Höhe 3,75 m
- Aufstieg einseitig
- 15 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufen Breite x Tiefe 800 x 175 mm
- 60° Neigung
- Ausladung 2,22 m
- aus Aluminium, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Sichere Anwendung durch Handlauf
- Handlauf einseitig
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Befestigung mit 2 Wandkonsolen und Fußwinkel
- Gewicht 59,43 kg
- gemäß DIN EN ISO 14122

- 10 Jahre Garantie




## Technische Details

Steigtechnik	Treppe	belastbar bis	300 kg
Material	Aluminium	Stufen belastbar bis	150 kg
Neigung	60 °	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf
Höhe Podest	3,75 m	Handlauf	einseitig
Stufen Anzahl	15	Oberfläche	verzinkt
Stufen-/Sprossentyp	geriefte Stufen	Oberfläche Stufen	verzinkt
Breite Stufen	800 mm	Befestigungsart	2 Wandkonsolen und Fußwinkel
Tiefe Stufen	175 mm	Norm	DIN EN ISO 14122
Ausladung	2,22 m	Garantie	10 Jahre
Nutzung	einseitig	Anlieferung	vormontiert
klappbar	nein	Gewicht	59,43 kg
fahrbar	nein		

## Zubehör

215174		Handlauf für Industriertreppe, 60° Neigung, Für 15 Stufen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	--	---

## Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
505371		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb