



ZARGES

Teleskop-Anlegeleiter

9 breite Stufen, Holmlänge 0,79 - 3 m, Aus Aluminium, eloxiert

Artikelnummer: 242403



Teleskop-Anlegeleiter





- Aufstieg einseitig
- 9 breite Stufen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 3,8 m
- Holmlänge 0,79 - 3 m
- Als Anlege- oder Stehleiter zu nutzen, zusammenschiebbar zum Mini-Format
- Sichere Anwendung durch D-Holm-Konzept für extra hohe Stabilität
- Aus Aluminium, eloxiert
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 19,2 kg

- gemäß DIN EN 131-6
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	belastbar bis	150 kg
Leitertyp	Teleskop-Anlegeleiter	klappbar	nein
Material	Aluminium	fahrbar	nein
Nutzung	einseitig	Oberfläche Holme	eloxiert
Länge Holm	0,79-3 m	Leiter Funktion	Nutzung als Anlege-/Stehleiter, zusammenschiebbar
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	3,8 m	Sicherheitsausstattung Leiter	D-Holm-Konzept für extra hohe Stabilität
Sprossen Anzahl	9	Norm	DIN EN 131-6
Stufen-/Sprossentyp	breite Stufen	Garantie	10 Jahre
Breite Traverse	750 mm	Gewicht	19,2 kg

Dazu passt auch ...

221069		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm, Etage(n) mit Antirutschbelag
235505		Anti-Ermüdungsmatte, Matte, Höhe x Länge x Breite 12,7 x 910 x 600 mm, aus Vinyl (geschäumt) mit genoppter Oberfläche aus Dyna Shield™ in schwarz/gelb, rutschfest
239555		Alu-Sackkarre, Traglast 100 kg, Schaufel Breite x Tiefe 483 x 343 mm, schnell und platzsparend zusammenklappbar, Gestell in rot/silber, Räder mit Vollgummi-Bereifung
240848		Werkzeugkoffer B147, 1/4"+1/2", 158-tlg.