

## KS Tools

### KS Tools Flexibler Inspektions-Spiegel mit Beleuchtung

Artikelnummer: 272659









## Technische Details

Gewichtsklasse Batterie Knopfzelle

Länge mm 285,0 - 875,0 mm

Werkzeugtyp	Industrielampe	Lichtquelle	LED
Leuchtdauer max	60 Std.	Batterie enthalten	ja
Lithium-Info	Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)	Batterie wiederaufladbar	nein
Breite in mm	50 mm	Gewicht Batterie	0,003 kg
Anzahl benötigter Batterien	1	Lithium-Batterie enthalten	ja
Funktions-Attribut 1	Teleskop	Hauptleuchtmittel	LED
Höhe in mm	80 mm	Spannung Batterie/Akku	3 V
Batterie- Zusammensetzung	Lithium (einmal entladbar)	Batterietyp	CR2032

## Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm