

hofs

Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 526758



hofs Traversen-Regal

Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm
- Feldlast 1000 kg
- Fachlast 150 kg
- Fach Breite x Tiefe 2370 x 300 mm
- 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden







- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstreben und Längsriegel
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: 1 Grundregal mit 2 und 1 Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details





Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	300 mm
Regaltyp	Lagerregal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Komplettregal	Oberfläche Ständer	verzinkt
Regalfeld Anzahl	2 Stück	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstreben // Längsriegel
Material	Stahl	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Höhe	2500 mm	Lieferumfang	1 Grundregal mit 2 und 1 Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Ebenen gem. Angebot
Breite	2370 mm	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	335 mm	Anlieferung	zerlegt
Fachlast	150 kg	Zertifizierung	RAL-Gütezeichen
Feldlast	1000 kg	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Gewicht	75 kg
Fachbreite	2370 mm		

Zubehör

150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

858561		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
859407		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1310 x 335 mm, Fachlast 175 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
862489		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 635 mm, Fachlast 330 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau