



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

COAX 9 PVC is een **antennekabel** die wordt toegepast voor de distributie van TV-signalen in CATV-netwerken, vaste installaties en bij satelliet-TV. De drop kabel is geschikt voor gebouwinstallaties, woningbouw en telecom infrastructuur.

Naast een **hoge schermdemping** van > 90 dB (afschermingsklasse A) heeft deze televisiekabel een zeer constante, karakteristieke impedantie. Dit levert voor gebruikers **weinig storingen** en een **hoge signaalkwaliteit** op. De kabel is uitsluitend bestemd voor vaste installaties.

De kabel voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een laag brandrisico volgens NEN 8012.

Generieke benaming(en)

AD11A 75 Ohm

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



KABEL ONTWERP

Materiaal binnengeleider	Koper
Oppervlakte binnengeleider	Blank
Diëlektricum	PE opgeschuimd
Aantal schermlagen	2
Uitvoering buitengeleider	Folie en vlechtwerk
Materiaal buitengeleider	Koper
Oppervlakte buitengeleider	Vertind
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Min. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	-40
Max. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	70

BRANDEIGENSCHAPPEN

Brandvertraging	Volgens EN 13501-6
CPR Euroklasse brandgedrag	Eca

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Klasse binnengeleider	Diameter binnengeleider [mm]	Diameter buitengeleider [mm]	Mantelkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
128012	Klasse 1 = massief	1,13	5,5	Wit	6,8	53	1005828