

Rax Soft 200 Zwart 3000 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212564
 EAN: 7021982125645



Elektrisch

System wattage: 30W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 2970lm
 Noodlumen: EM 320lm
 Werkzaamheid: 99 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L90/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Zwart reflector
 Bundelhoek: 63°
 UGR: UGR<22
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D

Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat
 Kleur: Zwart
 Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
 Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 93
 Diameter (mm) D: 216
 Cut-out (mm): 200
 Inbouwdiepte plafond (mm): 90
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.2 / 1

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 240 x 240 x 102



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 4 5