

**Artikelnummer:** 163703

**Kurzbeschreibung:** Aktenvernichter HSM SECURIO B32 C, 0,78 x 11 mm, mit a'-ler



**Langbeschreibung:** Aktenvernichter HSM- SECURIO B32 C, Partikelschnitt, mit a'-ler[ul]Schnittbreite: 0,78 x 11 mm PartikelschnittEingabebreite: 310 mmSchnittleistung: 6 Blatt (80 g/m-<sup>2</sup>)Schnittgeschwindigkeit: 65 mm/SekundeSicherheitsstufe: P-6, DIN 66399Volumen Schnittgutbehälter: 82 LiterLeistung/Anschluss: 500 W/230 VMaße: B 497 x T 398 x H 793 mmGewicht: 27 kgGeräuschpegel (Leerlauf) 56 dBexterner a'-ler sorgt für konstant hohe SchnittleistungEinsatzgebiet: Arbeitsplatz (bis 5 Personen)starke Leistung, optimaler Bedienkomfort und EMCS-System3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modusbei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch ausLeuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum AuffangbehälterVollstahl-Schneidwellen, denen Heft- und Büroklammern nichts anhaben könnenLichtschranke für automatischen Start/Stoppkraftvoller Motor ermöglicht Dauerbetriebmobil auf Rollen fahrbarherausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses EntleerenSicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug[ul] Made in Germany

**Hersteller:** HSM

**EAN:** 4026631034975

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ECLASS-5.1

**Gruppe:** 24320701

