



07504010

Profilgehäuse NoVoTronic

233 x 121 x 240 mm

Profilgehäuse NoVoTronic 233 x 121 x 240 mm

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[3D Daten](#)

## Technische Daten

Höhe	233 mm
Breite	121 mm
Tiefe	240 mm
Gehäusematerial	Gehäuseprofil: DIN EN 573 EN AW-ALMgSi, Gehäusedeckel: DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe Elektronikgehäuse	Pulverbeschichtung, Gehäuse RAL 9005, tiefschwarz, Funktionseinschubstreifen RAL 3003, rubinrot
Schutzart	IP65
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	90 °C

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	-
Gewicht	2.5 kg
GTIN	4250157902238

## ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC001031
--------	----------

## Zubehör

≡ ≡

**83900003**

Batterieeinschubfach 9V Block

≡ ≡

**83900006**

Batterieeinschubfach 4 x AA Zellen