



GARANTIE
WARRANTY
2
JAHRE
YEARS

ANSMANN Profi-Stirnlampe HD800RS

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe mit robustem Gehäuse
- 6W-LED und 3W-COB-LED sorgen für das richtige Licht - für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten
- Mit Sensor-Funktion, somit kann im Sensor-Modus die Lampe durch Handgesten-Steuerung an- und ausgeschaltet werden
- Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 50° individuell verstellbar
- Mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen
- Abnehmbares Kopfband, dadurch kann die Leuchte durch integrierte Magnete universell eingesetzt werden.
- Schutzgrad IP54 und IK06
- Starke Leistung: Maximal 800 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 80 Meter!
- Bis zu 10 Stunden Leuchtdauer
- Austauschbarer Li-Ion Akkupack mit 3.7V und 2200mAh sorgt für die nötige Energie

INFORMATIONEN

Produktname	Profi-Stirnlampe HD800RS
Artikelnummer	1600-0501
EAN-Code	4013674189618
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	88
Lieferumfang	Stirnlampe, Kopfband, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung

Produkt	82 × 41,5 × 52 mm / 185 g
Verpackung + Produkt	158 × 90 × 49 mm / 266 g
Verpackungseinheit	45 ST (480 × 276 × 257 mm)

