

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500



2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE-Frontadapter mit Schraubanschluss, für digitale 35-mm-Baugruppen der SIMATIC® S7-1500, anschaltbar 1x 32 Kanäle.

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2907383
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	CK2117
Katalogseite	Seite 492 (C-5-2019)
GTIN	4055626256542
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	92,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	92,6 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	RO

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Frontadapter
------------	--------------

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

### Elektrische Eigenschaften

Max. zulässige Betriebsspannung	< 50 V DC
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Max. zulässiger Summenstrom	2 A (pro Byte bei modulseitiger Einspeisung)
	12 A (bei Einspeisung über den Frontadapter)
Nennbetriebsart	100 % ED
Bemessungsstoßspannung	0,5 kV

### Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-1500

Passende I/O-Karte	6ES7521-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0

### Anschlussdaten

#### Feldebene

Anschlussart	IDC/FLK-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	50
Rastermaß	2,54 mm

#### Versorgung

Anschlussart	Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

### Maße

Breite	25,4 mm
Höhe	130,5 mm
Tiefe	45,5 mm

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>




## Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen

IEC 61131-2

## Zeichnungen

Schaltplan



# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500



2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Zulassungen



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.A\*30.B00767



**UL Listed**

Zulassungs-ID: FILE E 238705



**cUL Listed**

Zulassungs-ID: FILE E 238705

**cULus Listed**

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500



2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-9.0	27242292
ECLASS-10.0.1	27242292
ECLASS-11.0	27242292

### ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500



2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellereklärung unter "Downloads"

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>



## Zubehör

### Passivmodul

Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315227>



VARIOFACE-Übergabemodul, für 32 Kanäle

---

### Passivmodul

Passivmodul - VIP-2/PT/FLK50/PLC - 2903803

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903803>



VARIOFACE-Übergabemodul, mit Push-in-Anschluss, für 32 Kanäle



# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Passivmodul

Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - 2322252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2322252>



VARIOFACE-Übergabemodul, mit Leuchtanzeige, für 32 Kanäle

---

## Passivmodul

Passivmodul - VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - 2904280

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904280>



VARIOFACE-Übergabemodul, mit Push-in-Anschluss und Leuchtanzeige, für 32 Kanäle

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Passivmodul

Passivmodul - FLKMS 50/32IM/LA/PLC - 2284510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2284510>



VARIOFACE-Initiatormodul, zum Anschluss von 32 PNP-Initiatoren, mit Leuchtanzeige

---

## Passivmodul

Passivmodul - VIP-2/SC/FLK14/PLC - 2315214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315214>



VARIOFACE-Übergabemodul, für 8 Kanäle

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Passivmodul

Passivmodul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903801>



VARIOFACE-Übergabemodul, mit Push-in-Anschluss, für 8 Kanäle

---

## Systemanschluss

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2295554>



V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Systemanschluss

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/IN - 2296553

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296553>



V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Eingangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend

---

## Systemanschluss

Systemanschluss - PLC-V8L/FLK14/OUT - 2299660

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299660>



V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500


2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Übergabemodul

Übergabemodul - FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - 2909893

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909893>



VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-1500, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 40), Messertrennklemme und Prüfabgriff

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2289065

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289065>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 0,5 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2289078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289078>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 1 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289081

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289081>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 1,5 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289094

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289094>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 2 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289104

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289104>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 2,5 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289117>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 3 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289120>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 3,5 m



# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289133

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289133>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 4 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2289573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289573>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 4,5 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2289586

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289586>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 5 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2289599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289599>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 5,5 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2289609

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289609>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 6 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - 2289625

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289625>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 7 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - 2289638

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289638>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 7,5 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2289641

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289641>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 8 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - 2289654

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289654>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 8,5 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - 2289667

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289667>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 9 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289683>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 10 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 125/KONFEK - 2296197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296197>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 1,25 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/1200/KONFEK - 2296223

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296223>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 12 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2299097

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299097>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste  
(1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig) (Das  
Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 0,5  
m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2299107

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299107>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 1 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 2299110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299110>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 1,5 m



# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2299123

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299123>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 2 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299136

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299136>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 3 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299149

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299149>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 4 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299152

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299152>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 6 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299178

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299178>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 10 m

---

## Kabel

Kabel - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - 2314134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2314134>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 0,5 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 2314147

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2314147>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 1 m

---

## Kabel

Kabel - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - 2314150

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2314150>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 1,5 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2314163>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 2 m

---

## Kabel

Kabel - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - 2314176

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2314176>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 2,5 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - 2314189

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2314189>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 3 m

---

## Kabel

Kabel - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - 2314192

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2314192>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 4 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - 2314202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2314202>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 5 m

---

## Kabel

Kabel - CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - 2314244

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2314244>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 10 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - CABLE-FLK50-0,14-HF/... - 2314257

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2314257>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: variabel

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2296689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296689>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 0,5 m



# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2296692

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296692>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 1 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2296702

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296702>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 1,5 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2296715

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296715>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 2 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2305402

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305402>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 2,5 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2296728

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296728>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 3 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2296731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296731>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 4 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2296744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296744>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 6 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - 2296773

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296773>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 10 m

# Frontadapter - FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500

2907383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907383>

## Kabel

Kabel - FLK 50-4X14-EZ-DR ... - 2302405

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302405>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: variabel

## Kabel

Kabel - FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - 2302447

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302447>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste  
(1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig) (Das  
Schirmgeflecht ist auf vier separate Kabelenden herausgeführt.); Kabellänge:  
variabel

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)