



Profibox I-System 100 Zweiwegschalter 100 Wippen elektroweiß  
elektroweiß

Ausführung	
Art des Installationsschalters / Drehschalter	Nein
Art des Leuchtmittels	ohne Beleuchtung
Ausführung der Zusammenstellung	sonstige
Ausführung des Betätigungselements	Wippe/Taste
Allgemeine technische Daten	
Bauart des Schalters	Wechselschalter
Montageart	Unterputz
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	10 A
Strom	
Schaltstrom / für Leuchtstofflampen	10 A
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	nicht zutreffend
RAL-Farbnummer	RAL9010
Farbe	weiß
Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschriftungsfeld</li> <li>• Meldekontakt</li> <li>• Tastschalter</li> </ul>	<p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p>
Produkteigenschaft / halogenfrei	Ja
Anzahl	
Anzahl der Betätigungswippen	100
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckklemme
Mechanischer Aufbau	
Höhe	500 mm
Tiefe	200 mm
Befestigungsart	Befestigung mit Kralle und Schraube

**Weitere Informationen**

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5TA2156-0KE>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TA2156-0KE>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=5TA2156-0KE](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5TA2156-0KE)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



