

Treston Etagenwagen

Traglast 300 kg, Mit 4 Etage(n),
höhenverstellbar, Ladefläche Länge
x Breite 1000 x 530 mm, Etage(n) aus
Holz, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7045 Telegrau, Mit Vollgummi-
Bereifung

Artikelnummer: 526689



TRESTON

5 YEARS
WARRANTY

Treston Etagenwagen mit 4 verstellbaren Etagen

Etagenwagen

- Traglast 300 kg
- Mit 4 Etage(n), höhenverstellbar
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 530 mm
- Höhe x Länge x Breite 1535 x 1100 x 635 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Schutzkante
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Etagenwagen	Euronorm	nein
Traglast	300 kg	Aufbauten	keine
Ladeflächenlänge	1000 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	530 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	4 Stück	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Material Etage(n)	Holz	Bereifung	Vollgummi
Traglast Etage	50 kg	Durchmesser Rad	125 mm
Etage(n) Ausstattung	Schutzkante	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Etage(n) Funktion	höhenverstellbar	Radanordnung	rechteckig
Etagenausrichtung	gerade	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	1535 mm	Farbe	telegrau // RAL7045
Länge	1100 mm	Garantie	5 Jahre
Breite	635 mm	Gewicht	38,4 kg
Material	Stahl		