

HALOPIN PRO 48 W 230 V G9

HALOPIN PRO | Halogenlampen mit G9-Sockel



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Esstischbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Erfüllt IEC 60432-2 durch integrierte Sicherungsfunktion
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Lampe schaltet sicher ab
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	48.00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungslichtstrom	740 lm
Bemessungsleistung	48,00 W
Anzahl der Schaltzyklen	50000
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	60 W


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	740 lm
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
-----------	-------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	14,0 mm
Länge	46,1 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22,0 mm
Gesamtlänge	46,1 mm
Außenkolben	T13,3
Maximaler Durchmesser	14,0 mm

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
-----------------	--------

Produktdatenblatt

Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
-----------------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G9
Quecksilbergehalt der Lampe	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	48 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-48-230-G9-22
-------	-------------------------

Lichtverteilung



Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321945334	HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	Versandschachtel 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	132.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.