

LED-FLG50IR...ww

Ledino 50 W LED-Strahler mit IR-Bewegungs-/Dämmerungssensor
warmweißes Licht 3000 K
CE (LVD, EMV), RoHS, REACH geprüft



50 Watt Epistar LED, 90 lm/W
100-240 V AC 50/60 Hz
53 kWh/1000, Energieklasse A
4250 Lumen, warmweiß 3000 K, 40000 Std. Lebensdauer
50 W LED-Licht entspricht ca. 470 W Halogenlicht
zulässige Umgebungstemp. -20 bis 50 °C
50 cm Anschlusskabel (PVC, schwarz)
120° Abstrahlwinkel, Aludruckgussgehäuse
IP54 - gegen Spritzwasser geschützt
B: 288 mm, H: 250 mm, T: 150 mm, 2,97 kg
Karton: 305 x 170 x 320 mm, 3,22 kg

Infrarot-Sensor:
Arbeitsbereich: 140°, 12 m
Montagehöhe: 2,5 - 3,5 m
Dämmerungssensor einstellbar: 0-2000 lx
5 Sek. - 5 Min. Zeiteinstellung
Empfindlichkeit des Bewegungssensors einstellbar



LED-FLG50IRSww, silber, EAN: 4038104124687
LED-FLG50IRBww, schwarz, EAN: 4038104124700
LED-FLG50IRWww, weiß, EAN: 4038104124724

Energieklasse A
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A).
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

