

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5836 Rollpult



**Transportgeräte**



Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Schraubkonstruktion pulverbeschichtet in blau RAL 5007. Um ca. 10° geneigte Schreibfläche aus Holzwerkstoffplatte 605 x 590 mm mit Anschlagleiste. 1 Ablageboden und 1 Stahlschrank (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Korpus pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	100
<b>Schreibhöhe (mm)</b>	1100, 1195
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	600
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	500
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	605
<b>Gesamttiefe (mm)</b>	610
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1195
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	46
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	94032080
<b>GTIN</b>	4017976658360