



NOVUS J-328 EC

Der Profi-Drucklufttacker für Schmalrückenklammern vom Typ C bis 28 mm und Nägel vom Typ E bis 30 mm Länge. Hervorragend geeignet für die Vertäfelung von Wand und Decke oder das Befestigen von Zierleisten. Mit Leichtmetallgehäuse, Schalldämpfung, gummiummanteltem Griff und Freischuss-Sicherung. Eine extra mitgelieferte Auslösesicherung passt perfekt auf handelsübliche Profilholzkralen. Lieferung im langlebigen Kunststoffkoffer.

Klasse:	Premiumklasse
max. Leistung:	28 mm
Heftmittel:	Schmalrückenklammern NOVUS (C) Typ 4/15-28 mm; Nägel NOVUS (E) Typ J/16, 19, 25 und 30 mm
Ladetechnik:	Oberlader mit integriertem Klammerschieber
Arbeitsdruck:	4-7 Bar
max. Betriebsdruck:	8 Bar
Luftverbrauch:	ca. 0,74 l/Heftung bei 6 Bar
Gewicht:	1200 g
Art-Nr.:	032-0034
EAN-Nr.:	4009729022382
Verpackungseinheit:	1 Stück



NOVUS J-328 EC

