


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>HFCL fekete</b>
Rövid leírás	Pattintóbilincs, sorolható, halogénmentes
Tulajdonságok	merev és hajlékony csövek rögzítéséhez különböző felületekre, felszerelhető szegekkel, csavarokkal és DSD tiplik segítségével
Szín	fekete, hasonló RAL 9005



Hőmérséklet tartomány

-25 / +90 °C

UV-sugárzás tűrése\*

L2

Cikkszám	Csőátmérőhöz alkalmas	Kicsomag	Nagycsomag
009 634	16 mm	100 db	3200 db
009 635	20 mm	100 db	2400 db
009 636	25 mm	100 db	1600 db
009 637	32 mm	100 db	1600 db
009 638	40 mm	50 db	800 db
009 639	50 mm	50 db	600 db
021 168	63 mm	25 db	300 db

## További mechanikai jellemzők

### Tulajdonság

Zárt	igaz
Sorolható	igaz
Max. csőszám	1
Rögzítés módja	csavarral
Betéttel	hamis
Anyag	PC-Blend

\*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.