

DGE 25 18.0-EC C


Akku-Geradschleifer 18,0 V mit variablem, hohem Drehzahlbereich

Bestell-Nr. 518867

GTIN 4030293238374



- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, CDC-Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung, Temperaturüberwachung
- + Langhalsausführung für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- + Perfekte Führung mit Griffhaube und schlankem Handgriff mit nur 147 mm Umfang
- + Spindelarretierung für einen einfachen Werkzeugwechsel
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- + Das ideale Werkzeug zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Trennen, Entrosten
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Greifumfang	147 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,47 kg

Lieferumfang

- 1 Spannzange (530014)
- 1 Gabelschlüssel, SW 17