

Artikelnummer: 129303

Kurzbeschreibung: Rolcontainer, 3-zijdig, kunststof vloerplaat, 724 x 815 x 1640 mm, groen (RAL 6024)

Langbeschreibung: Rolcontainer, 3-zijdig, kunststof vloerplaat, bruikbare hoogte 1450 mm: De rolcontainers in modulair systeem met innovatieve klemtechniek hebben een bijzonder glad oppervlak met een uitstekende slijtvastheid door een galvanisch verzinkt oppervlak. Inzetbaar bij temperaturen van +60 °C tot -10 °C. Standaard uitgevoerd met kunststof bodemplaat (materiaal: HDFE), 2 metalen geleiders als frameversterking en 2 zwenk- en 2 bokwielen (polypropyleen wielen, \approx 108 mm) met bescherming tegen draadjes en geschroefde wielas. met twee insteekbare zijrasters van buizen (22 mm) inwendige hoogte: 1450 mm, vakindeling met 4 verticale en 5 horizontale platte ijzers (12 x 3 mm) draagvermogen: 500 kg gewicht: 30 kg afm.: b 724 x d 815 x h 1640mm

