

Schlauchwagen & Kabelaufroller

Schlauchaufroller & Schlauchwagen - Standard

bis 7 bar

Lieferumfang: Aufroller gem. Beschreibung ohne Schlauch

Typ	Beschreibung	Aufrollbare Schlauchlänge	Eingang	Ausgang
WS SAF B	Fahrbarer Schlauchwagen aus verzinktem Stahlrohr und geformten Kunststoff, komplett mit zwei Kupplungsdosen (Kunststoff) mit Schlauchanschluss für 1/2"-Schlauch. Arbeitsdruck: 6 bar	60 mtr. (1/2"-Schlauch)	Kupplungsstecker (GARDENA-System)	Kupplungsstecker (GARDENA-System)
WS SAF	Fahrbarer Schlauchwagen in Metallausführung, Stahlrohr pulverbeschichtet. Arbeitsdruck: 7 bar	70 mtr. (1/2"-Schlauch)	Kupplungsstecker (GARDENA-System)	Kupplungsstecker (GARDENA-System)
WS SA SET B	Wandschlauchtrommel komplett mit Wandhalterung, mit Schlauchanschluss für 1/2"-Schlauch, separate Schlauchführung für Wandmontage, Arbeitsdruck: 6 bar	30 mtr. (1/2"-Schlauch)	1/2"-Schlauchanschluss (GARDENA-System)	1/2"-Schlauchanschluss (GARDENA-System)



Schlauchwagen & Wandschlauchabroller - Profi

25 bar

Lieferumfang: Aufroller gem. Beschreibung ohne Schlauch

Typ	Beschreibung	Aufrollbare Schlauchlänge	Eingang (AG)	Ausgang (AG)
WS SAF 34	Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus galvanisch verzinktem Stahlrohr mit Kunststoff-Profilrädern. Durchfluss durchgängig 3/4". Winkeldrehanschluss aus Messing. Leichtes Auf- und Abrollen durch doppelt gelagerte Schlauchtrommel.	50 mtr. (3/4"-Schlauch) oder 100 mtr. (1/2"-Schlauch)	G 3/4"	G 3/4"
WS SAF 34-80	Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus galvanisch verzinktem Stahlrohr mit Vollgummirädern und Haspelblockierung. Durchfluss durchgängig 3/4". Winkeldrehanschluss aus Messing. Leichtes Auf- und Abrollen durch doppelt gelagerte Schlauchtrommel.	80 mtr. (3/4"-Schlauch) oder 120 mtr. (1/2"-Schlauch)	G 3/4"	G 3/4"
WS SAF 10	Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus feuerverzinktem Stahlrohr mit luftbefüllten Reifen und Haspelblockierung. Durchfluss durchgängig 1". Extrem stabil. Standfüße mit Bodengleitern, Winkeldrehanschluss aus Messing. Leichtes Auf- und Abrollen durch doppelt gelagerte Schlauchtrommel.	90 mtr. (1"-Schlauch) oder 130 mtr. (3/4"-Schlauch)	G 1"	G 1"
WS WA 34	Wandschlauchabroller (mit Wandhalterung) aus galvanisch verzinktem Stahlrohr. Wandhalterung schwenk- und arretierbar. Durchfluss durchgängig 3/4". Leichtes Auf- und Abrollen durch doppelt gelagerte Schlauchtrommel.	40 mtr. (3/4"-Schlauch) oder 70 mtr. (1/2"-Schlauch)	G 3/4"	G 3/4"



CEJN Automatische Kabelaufroller

230 V

Funktion: Das Kabel kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel das gesamte Kabel wieder auf.


Werkstoffe: Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert

Spannung: max 230 Volt


Lieferumfang: Automatische Kabelaufroller mit Kabel 3 x 1,5 mm² und Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung, Typ KAC mit freiem Kabelende am Zugang, Befestigungsbügel (schwenkbar)

Typ	Kabel-länge	Schutz-art	Anschlussleistung aufgerollt	abgerollt
KAC 10315	10 m	IP 44	1600 W	2400 W
KAC 17315	17 m	IP 44	1600 W	2400 W
KAR 10315*	10 m	IP 24	800 W	2000 W
KAR 15315*	15 m	IP 24	800 W	2000 W

* nicht Fabrikat CEJN



Garten-Wasserschläuche finden Sie ab Seite 392



Druckluft- und Wasserschläuche ab Seite 388



Fäden und Seile auf Seite 1066



FESTO
Quetschventile finden Sie in unserem [Online-Shop](#)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.