

Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Industrie-Transceiver für LWL-Kabel

1000Base-LX (LC) Singlemode-Port, 10 km, MSA-konform für maximale Kompatibilität, silber

Part No.: **508568**

EAN-13: 0766623508568 | UPC: 766623508568

Merkmale:

- MSA-konform für Kompatibilität mit führenden Switch-Herstellern wie Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-Link, Ubiquiti und mehr (siehe Spezifikationen)
- Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
- Ein 1000Base-LX Singlemode LC Duplex-Port für LWL-Kabel
- Unterstützte LWL-Reichweite: bis zu 10 km
- Wellenlänge 1310 nm
- Entspricht dem Cisco GLC-LH-SM Transceiver
- SFP Standard-Formfaktor
- Unterstützt Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
- Geeignet für extreme Umgebungstemperaturen von -40 bis 75°C
- Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen
- Unterstützt Hot-Plugging
- Vollständig NDAA-konform
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet)

Allgemein

- Unterstützte Medien: 1000Base-LX Singlemode 9/125 µm-Glasfaser
- Anschluss: LC Duplex-Port, 1000Base-LX
- Reichweite: 10 km
- Wellenlänge: 1310 nm
- Fiber Power Budget:
 - Maximum TX power: -3 dB
 - Minimum TX power: -9 dB
 - Sensitivity: -20 dB
 - Power budget: 11 dB
- Bauform: SFP (Small Form Factor Pluggable)
- SFF-8472 Diagnostic Monitoring Interface für optische Transceiver
- Zertifikate: FCC Class B, CE, RoHS

