



## Beschrijving:

Hoekventielen met brede schroefdraad van 22 mm en tule-aansluiting, recht, natuurlijk/blauw, voor gecontroleerde afgifte van vloeistoffen uit vaten en jerrycans, individueel verpakt

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen met tuitaansluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en andere chemicaliën
- maken een bijzonder fijne dosering mogelijk
- met brede schroefdraad  $\varnothing d2 = 22 \text{ mm}$  [ $\varnothing d1 = 12 \text{ mm}$ ], geschikt voor jerrycans met brede hals, ballonflessen en waterjerrycans PROFIL
- druckbestendig tot max. 1,5 bar
- temperatuurbestendig:  $-20 \text{ °C}$  tot  $+70 \text{ °C}$
- Uitloopsnelheid  $> 3,0 \text{ l/min}$
- zonder ventilatie en zonder afdichting
- Tuit buiten- $\varnothing d4 = 13 \text{ mm}$  resp. 1/2" (bevestigingsbereik)
- $l = 118 \text{ mm}$
- Sleutelwijdte  $sw = 24 \text{ mm}$

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>520105</b>
GTIN	<b>4007228520101</b>
Douanetarief	<b>39174000</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>1</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Gewicht (kg)	<b>0,05</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>1</b>
D x B x H (mm)	<b>250 x 250 x 85</b>

Brutogewicht VE kg	<b>0,05</b>
--------------------	-------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>336</b>
Aantal lagen	<b>9</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 0,83</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>42</b>
Gewicht (kg)	<b>356,0</b>