

ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 2 ports, 1x QC3.0 A + 1x C (PD), 38W

Numéro d'article	19.11.1054
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.11.1054
EAN (pièce unique)	7630049621282



Chargeur USB 2 ports, 1x Type C + 1x QC3.0 avec un maximum de 38W pour l'alimentation (smartphones, tablettes) de plusieurs appareils simultanément.

Pour par exemple: un lecteur MP3, un boîtier HDD externe...

- Adaptateur avec une prise USB femelle
- Une sortie USB type A femelle
- Tension d'entrée: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz
- Tension de sortie QC3.0: DC 3.6-6V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A
- Tension de sortie C (PD): DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
- Puissance de sortie: 38W

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Transformateur
Types de produits	Chargeur USB
Couleur	blanc
Entrée	100-240 VAC
Sortie	QC3.0: DC 3,6 - 6,5V / 3A, 6,5 - 9V / 2A, 9 - 12V / 1,5A; PD: DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A
Puissance	38W
Dimensions (HxLxP)	53 x 31 x 89 mm

Raccordement d'entrée	Prise Euro
Sortie-connecteurs	1x USB type A femelle, 1x type C femelle
Raccordement au réseau	Fiche européenne
Hauteur	53 mm
Largeur	31 mm
Profondeur	89 mm
Poids	98 g