


bott

Lochplattenschrank

cubio

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1050 x 525 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau



Artikelnummer: 125859











bott Systemschrank cubio

Lochplattenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1050 x 525 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
- Türen innen mit perfo-Lochung
- Türöffnungswinkel 180 °
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 160 kg
- mit Drehgriff
- verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Schranktyp | Systemschrank | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür mit Lochprägung | Schließsystem | 5-Stift-Wechselkern |
| Höhe | 800 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Breite | 1050 mm | abschließbar | ja |
| Tiefe | 525 mm | Mitteltrennwand | nein |
| Schrank Ausstattung | Böden | Material | Stahlblech |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Türöffnungswinkel | 180 ° |
| Böden / Ebenen Anzahl | 2 Stück | Griff | Drehgriff |
| Traglast Fachboden | 160 kg | fahrbar | nein |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | Gewicht | 62,8 kg |
| Farbe Front | anthrazitgrau // RAL7016 | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 126035 |  | Rückwandpanel, mit Schlitzprägung, Höhe x Breite 350 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126036 |  | Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 350 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126037 |  | Rückwandpanel, mit Schlitzprägung, Höhe x Breite 400 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126038 |  | Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 400 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126039 |  | Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 450 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126062 |  | Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 1050 x 525 mm, Traglast 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 126068 |  | Kleiderstange, mit 6 Haken, Breite x Tiefe 1050 x 525 mm, Aus Aluminium eloxiert |
| 126079 |  | Einlegeboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 64 x 1050 x 525 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126241 |  | Unterfahrsockel für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1050 x 525 mm |
| 126266 |  | Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 925 x 400 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 525 mm |

