


Rocholz Beistellwagen System Flex

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 500 x 405 mm, In RAL9006 Weißaluminium, 2 Ebene(n), Mit Anschlagkante

Artikelnummer: 272961



Beistellwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 500 x 405 mm
- Traglast 15 - 60 kg
- In RAL9006 Weißaluminium
- 2 Ebene(n)
- Mit Anschlagkante
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Beistellwagen	Traglast	15-60 kg
Höhe	800 mm	Farbe	weißaluminium // RAL9006
Breite	500 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Tiefe	405 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Gewicht	12,4 kg
Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante		

Dazu passt auch ...

215931		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 300 x 200 x 200 mm
216359		Stretchfolie, Lieferung als Rolle, Folie Länge x Breite 300 m x 500 mm, Aus Polyethylen, Stärke 23 µm, In transparent
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
227889		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
227908		Unisex-Arbeitshose, Größe M, Schnitt bequem und weit
229873		Barcode-Scanner - Handgerät, mit Aufsteller für freihändiges scannen, Anschlussmöglichkeit per USB, Scanfeldbreite 20 - 500 mm, scannen aus bis zu 500 mm Entfernung
526491		Cutter, Abbrechklinge mit automatischem Klingenzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe