




BENA 120

Deckenleuchte, LED, 4000K, weiß, L/B/H 120/6,5/7,4 cm

Die BENA LED 120 Wand- und Deckenleuchte ist eine professionelle Leuchte für die Aufbaumontage. Innerhalb des weißen Rahmens befindet sich eine LED mit jeweils 28 Watt und sorgt für die nötige Beleuchtungsstärke. Durch ihr funktionales Licht ist die Leuchte ideal für moderne Einrichtungen und ist wahlweise in kalt- und warmweiß verfügbar. Dank des bereits eingebauten LED Treibers ist die BENA LED 120 Wand- und Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	631347
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	4000 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Länge	120 cm
Breite	6.5 cm
Höhe	7.4 cm
Nettogewicht	1.963 kg
Bruttogewicht	2.226 kg

Lichtquelle

916458

