


Cordon DÄTWYLER Cat.6A (Classe EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, gris, 30 m

Numéro d'article 21.05.0630 
Constructeur Dätwyler
Référence constructeur



Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, AMP v2, Cat.6A, 1,2 GHz, sans halogène, résistant aux flammes, émettant peu de fumée

- Cordon de brassage flexible de haute qualité avec isolation par paire et globale, basé sur le câble DÄTWYLER CU 7702 (Cat.7)
- Confectionné avec des connecteurs de Cat.6A (AMP EMT)
- Protection de pliure et languette de protection
- 8 conducteurs Twisted Pair, tresse de cuivre
- Isolation par paire: feuille d'aluminium laminé
- Isolation globale: tresse de cuivre étamé
- Manteau: Polyoléfine résistant au feu et sans halogène (FRNC/LSOH) (6,0mm)
- Cat.6A, classe EA selon ANSI / TIA
- Assignation des contacts 1:1 selon EIA/TIA 568A

Caractéristiques techniques

Constructeur	Dätwyler
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP
Couleur	gris

Longueur	30 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	EIA/TIA 568A
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	enfiché
Couleur (douille)	transparent
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	AMP v2
Hauteur du colis	50 mm
Largeur du colis	300 mm
Profondeur du colis	290 mm
Poids du paquet	1.147 kg