

Artikelnummer: 129303

Kurzbeschreibung: Rollbox, 3-seitig, Kunststoffbodenplatte, 724 x 815 x 1640 mm, grün (RAL 6024)

Langbeschreibung: Rollbox, 3-seitig, Kunststoffbodenplatte, Nutzhöhe 1450 mm: Die Rollboxen im modularen Baukastensystem mit innovativer Klemmtechnik haben eine besonders glatte Oberfläche mit einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit, bedingt durch eine galvanisch verzinkte Oberfläche. Einsetzbar im Temperaturbereich von +60-Grad bis -10-Grad C. Serienmäßig ausgestattet mit Kunststoffbodenplatten (Material: HDPE), mit 2 Metallschienen als Rahmenversteifung sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Polypropylen-Räder, Durchmesser 108 mm) mit Fadenschutz und verschraubter Radachse. Mit 3 einsteckbaren Seitengittern aus Rohr (22 mm) Nutzhöhe: 1450 mm, Ausfachung mit 4 senkrechten und 5 waagerechten Flacheisen (12 x 3 mm) Traglast: 500 kg Gewicht: 30.02 kg Maße: B 724 x T 815 x H 1640 mm



EAN/GTIN: 4260474940103