

DIGITUS®

19" Netzwerkschrank Unique - Stahl-Fronttür, Tiefe: 1.000 mm

Für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt

- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** Stahl-Fronttür, einflügelig
- **Seitenwände:** abschließ- und abnehmbar
- **Rückwand:** Stahl-Rücktür mit Rundschloss, einflügelig (600 mm Breite) / doppelflügelig (800 mm Breite)
- **Schließmechanismus:** Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei) • 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen • 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
- **Kabelführungen:** aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- **Eigenschaften:** inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind • 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert • 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen • eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel • diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente • Traglast: 800 kg
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferumfang:** Installations-Set (36x Schrauben, 36x Käfigmuttern, 36x Unterlegscheiben), 1x Adapter für Profil-Halbzylinder, 4x Erdungskabel (inkl. Muttern und Unterlegscheiben)

DN-31105: 26HE • Tiefe: 1.000 mm, Einbautiefe für Komponenten 688-943 mm

DN-31130: 42HE • Tiefe: 1.000 mm, Einbautiefe für Komponenten 688-943 mm

DN-31140: 47HE • Tiefe: 1.000 mm, Einbautiefe für Komponenten 688-943 mm



19" Netzwerkschrank Unique - 26 HE



19" Netzwerkschrank Unique - 26 HE (Rückseite)



19" Netzwerkschrank Unique - 42 HE



19" Netzwerkschrank Unique - 42 HE (Rückseite)

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Netzwerkschrank Unique	26 HE	Stahltür	800 kg	600 x 1.000 mm	1.342 mm	lichtgrau	DN-31105	11004645
	42 HE	Stahltür	800 kg	800 x 1.000 mm	2.053 mm	lichtgrau	DN-31130	11004713
	47 HE	Stahltür	800 kg	800 x 1.000 mm	2.244 mm	lichtgrau	DN-31140	11004723