



PolySafe-Depot Typ D, für bis zu 2 Fässer à 200 Liter und Kleingebinde

- zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und aggressiver Chemikalien
- korrosionsfrei, witterungsbeständig und stabil
- hergestellt aus Polyethylen (PE)
- wahlweise mit Türen oder platzsparenden Rollläden erhältlich
- Ausführungen mit integriertem Regalsystem zur flexiblen Lagerung von Kleingebinden verfügbar

- hohe Beständigkeit gegen z.B. Öle, Säuren und Laugen
- mit integrierter Auffangwanne
- Regenwasser wird zur Rückseite abgeleitet
- integrierte Einfahröffnungen für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
- vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
- Die Anlieferung des PolySafe-Depots erfolgt fertig montiert.



PolySafe-Depot Typ D, zum Einstellen von bis zu 2 Fässern à 200 Liter auf einer Europalette, Bestell-Nr. 211-945-J1

Zum direkten Einstellen einzelner Fässer und Kleingebinde ist zusätzlich ein PE-Gitterrost erforderlich, Bestell-Nr. 211-991-J1



PolySafe-Depot Typ D mit Türen und integriertem Regalsystem aus Stahl Bestell-Nr. 218-998-J1



PolySafe-Depot Typ DL, für die Lagerung von bis zu 2 Fässern à 200 Liter hintereinander auf einer Europalette, Bestell-Nr. 240-861-J1



PolySafe-Depot Typ D mit Türen und integriertem Regalsystem aus Kunststoff, Bestell-Nr. 265-939-J1



PolySafe-Depot Typ D mit Rollläden und integriertem Regalsystem aus Stahl, Bestell-Nr. 271-836-J1



PolySafe-Depot Typ D mit Rollläden und integriertem Regalsystem aus Kunststoff, Bestell-Nr. 271-837-J1



PolySafe-Depot Typ D mit Rollläden, zum Einstellen von bis zu 2 Fässern à 200 Liter auf einer Europalette, Bestell-Nr. 271-835-J1

Zum direkten Einstellen einzelner Fässer und Kleingebinde ist zusätzlich ein PE-Gitterrost erforderlich, Bestell-Nr. 211-991-J1



Türversion	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür
Lagerkapazität	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Kleingebinde	Kleingebinde
Anzahl	2	2	–	–
Lieferumfang	ohne Regal	ohne Regal	mit Stahlregal: Fachmaße B x T (mm) 1300 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar	mit Kunststoffregal: Fachmaße B x T (mm) 1300 x 590, Fachlast 180 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 100 mm höhenverstellbar
Maße außen B x T x H [mm]	1560 x 1080 x 1980	1140 x 1410 x 1980	1560 x 1080 x 1980	1560 x 1080 x 1980
Maße innen B x T x H [mm]	1370 x 910 x 1500	975 x 1315 x 1500	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500
Auffangvolumen [l]	250	240	250	250
Traglast gesamt [kg]	800	800	800	800
Bestellnummer	211-945-J1	240-861-J1	218-998-J1	265-939-J1
Zubehör	Befestigungsset 212-607-J1	Befestigungsset 212-607-J1	Befestigungsset 212-607-J1	Befestigungsset 212-607-J1



Türversion	Rollläden	Rollläden	Rollläden
Lagerkapazität	Fässer à 200 Liter	Kleingebinde	Kleingebinde
Anzahl	2	–	–
Lieferumfang	ohne Regal	mit Stahlregal: Fachmaße B x T (mm) 1300 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar	mit Kunststoffregal: Fachmaße B x T (mm) 1300 x 590, Fachlast 180 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 100 mm höhenverstellbar
Maße außen B x T x H [mm]	1554 x 1083 x 1980	1554 x 1083 x 1980	1554 x 1083 x 1980
Maße innen B x T x H [mm]	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500
Auffangvolumen [l]	250	250	250
Traglast gesamt [kg]	800	800	800
Bestellnummer	271-835-J1	271-836-J1	271-837-J1
Zubehör	Befestigungsset 212-607-J1	Befestigungsset 212-607-J1	Befestigungsset 212-607-J1