


revêtement de sol de sécurité

Orthomat Ribbed

marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, normalement inflammable, En PVC avec surface nervurée coloris gris/jaune



Numéro d'article: 184380



Revêtement de sol pour atelier Orthomat Ribbed

revêtement de sol de sécurité

- convient pour le intérieur
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm
- En PVC avec surface nervurée coloris gris/jaune
- Résistant à la température jusqu'à +60 °C
- conformément à DIN 4102 et DIN 54332
- normalement inflammable
- 1 années de garantie

Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	longueur max.	18300 mm
revêtement de sol	revêtement de sol pour atelier	conducteur d'électricité	non
confection	marchandise au mètre	difficilement inflammable	non
lieu d'utilisation	intérieur	résistance à la température	jusqu'à +60 °C
matériau de surface de	PVC	coupe-feu	normalement inflammable

roulement			
surface de revêtement de sol	nervuré	norme	conformément à DIN 4102 et DIN 54332
couleur	gris/jaune	garantie	1 années
hauteur	9 mm	Poids	3 kg
largeur	900 mm		