

fetra **chariot avec barre de** **poussée** **GREY EDITION**

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateforme en bois, rehausse poignée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 215383

fetra Chariot avec barre de poussée GREY EDITION

Force 600 kg

chariot avec barre de poussée

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1325 x 809 mm
- structure en tube d'acier (soudé)
- plateforme en bois
- rehausse poignée
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| type de chariot | chariots à dossier | roulement | roulement rainuré à billes |
| type de chariot à dossier | chariot avec barre de poussée | pneumatique | TPE |
| charge | 600 kg | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| longueur de plateau | 1200 mm | Diamètre de roue | 200 mm |
| largeur de plateau | 800 mm | hauteur | 990 mm |
| matériau de plateforme | bois | longueur | 1325 mm |
| rehausses | poignée | largeur | 809 mm |
| matériau | tube d'acier | surface | finition peinture époxy |
| matériau de finition | soudé | couleur | gris anthracite // RAL7016 |
| poignée | 1 pièce | norme | EN 1757-3 (frein) |
| nombre de plateaux | 1 pièce | garantie | 10 années |
| rabattable | non | équipement plateau | |
| bordure de sécurité | non | Poids | 35 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 225609 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225611 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225613 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225614 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225615 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |