

Cascoo roulette fixe



force 180 kg, diamètre 80 mm,
longueur moyeu 47 mm, avec
bandage polyuréthane, moyeu
avec Double roulement à billes,
jante en aluminium, fixation avec
panneau



Numéro d'article: 243638

roulette fixe

- force 180 kg
- diamètre 80 mm
- longueur moyeu 47 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- espacement des trous des vis 80/75x60/55/48 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	180 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	47 mm

Ø de roue	80 mm	distance trou de vis	80/75x60/55/48 mm
matériau de jante	aluminium	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Double roulement à billes	Poids	0,87 kg